



Bezdrzutowe młotki z obuchem nylonowym, trzonek hikorowy, Ø obucha: 40 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	754700 40
GTIN	7610733003471
Klasa artykułu	73B

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z trzpieniem i kołnierzem do mocowania obuchów. Obuchy wymienne z nylonu odpornego na ścieranie (o średniej twardości). **Tłumienie odrzutu** dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie, które podczas uderzenia przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

z trzonkiem z amerykańskiego drewna hikorowego.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładki zamienne zob. nr 754720, 754730 i 754740, hikorowe trzonki zamienne zob. nr 754840.

długość bijaka z obuchami: 110 mm

długość trzonka: 315 mm

długość całkowita: 355 mm

masa: 0,695 kg

Opis techniczny

długość trzonka	315 mm
długość całkowita	355 mm
Ø obucha	40 mm
materiał obudowy	stal
długość bijaka z obuchami	110 mm

masa	0,695 kg
Materiał trzonka	Drewno hikory
materiał wkładki	Nylon, biały
bezodrzutowe	tak

Akcesoria

Trzonki hikorowe zam., z klinem do Ø główki 40 mm	754840 40
Wymienne obuchy z nylonu, szt. baryłkowe Ø obucha 40 mm	754730 40
Wymienne obuchy z nylonu, szt. płaskie Ø obucha 40 mm	754720 40