

**Kombinerki masywne, polerowane, długość całkowita: 180 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	700440 180
GTIN	4003773033134
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Wydajne cięcie przy niskim nakładzie siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego.

Szczypcy czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,5 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,5 mm
długość całkowita	180 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju

powierzchnia	czernione, główka polerowana
nieiskrzący	nie