



Końcówki wymienne czworokątne, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1-1/2 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657700 1-1/2
GTIN	4018754034475
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

wymienna końcówka 4-kątna.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

szerokość b: 20 mm

wysokość h: 14 mm

obciążenie ciągłe: 100 Nm
wymiar S: 17,5 mm
chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

Opis techniczny

obciążenie ciągłe	100 Nm
szerokość b	20 mm
wysokość h	14 mm
chwyt trzpieniowy	9×12 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
wymiar S	17,5 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
Rodzaj produktu	Końcówki wymienne