

Garant**Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, zestaw 4-elementowy do pierścieni wewnętrznych, liczba szczypiec: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	700132 4
GTIN	4045197524850
Klasa artykułu	71A

Opis**Wykonanie:**

uchwyty i przeguby kute, końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione wprasowane w korpus szczypiec. Szczypce czarne, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zalety:

Zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie wyższa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Norma:

DIN 5256 C – für Innensicherungsringe.

w dostawie::

Po 1 szczypcach do pierścieni osadczych nr 719770, rozm. J1; J2; J3; J4.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny prosty do wewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing : 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

\varnothing końcówek: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

długość całkowita maksymalna: 140; 180; 225; 320 mm

Opis techniczny

\varnothing końcówek	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
------------------------	-------------------------

do wewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
liczba szczypiec	4
długość całkowita maksymalna	140; 180; 225; 320 mm
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny prosty
norma	DIN 5256 C
Rodzaj produktu	Szczypce do pierścieni osadczych,

Akcesoria

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J3	719770 J3
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J4	719770 J4
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J2	719770 J2
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J1	719770 J1