



## Grzechotki wtykowe przełączalne z wypychaczem QuickRelease, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1-1/4 cal



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	657590 1-1/4
GTIN	4018754139606
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

**końcówka z grzechotką przełączalną, z wypychaczem.** Z przełącznikiem dźwigienkowym.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

#### Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

#### wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyłeń skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

szerokość b: 22 mm

wysokość h: 14,5 mm

obciążenie ciągłe: 40 Nm  
wymiar S: 17,5 mm  
liczba zębów: 22  
chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

## Opis techniczny

wysokość h	14,5 mm
szerokość b	22 mm
chwyt trzpieniowy	9×12 mm
obciążenie ciągłe	40 Nm
liczba zębów	22
Seria	725QR
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
wymiar S	17,5 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
grzechotka przełączalna	tak
grzechotka z wypychaczem	tak
Rodzaj produktu	Zapadka