

HOLEX**Szczypce uniwersalne, gładkie, długość całkowita: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	700450 200
GTIN	4045197283528
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Wydajne cięcie przy niskim nakładzie siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego.

Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do Ø	2,2 mm
długość całkowita	200 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2,8 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	gładka
nieiskrzący	nie

Rodzaj produktu

Szczypce wielofunkcyjne