




Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych, 4-elementowy do pierścieni wewnętrznych, liczba szczypiec: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	700135 4
GTIN	4045197492739
Klasa artykułu	72A

Opis

Wykonanie:

Odkuwane matrycowo, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN 5256 C – gerade Backen, für Innensicherungsringe.

w dostawie::

Po 1 szczypcach do pierścieni osadczych nr 719805, rozm. J1; J2; J3; J4.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny prosty

do wewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing : 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

\varnothing końcówek: 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm

długość całkowita maksymalna: 135; 180; 225; 320 mm

Opis techniczny

długość całkowita maksymalna	135; 180; 225; 320 mm
\varnothing końcówek	1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm
liczba szczypiec	4
do wewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny prosty
norma	DIN 5256 C
Rodzaj produktu	Szczypce do pierścieni osadczych,

Akcesoria

Szczypce do pierścieni osadczych, Typ J2	719805 J2
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ J4	719805 J4
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ J1	719805 J1
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ J3	719805 J3