

Garant

Szczypce masywne, chromowane, z 2-komponentowymi nasadkami, długość całkowita: 180mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	700340 180
GTIN	4045197416919
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Wydajne cięcie przy niskim nakładzie siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego.

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału z przyczepną powłoką **Haptoprene**.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do Ø	2,5 mm
długość całkowita	180 mm
do cięcia drutu fortepianowego do Ø	2 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa

powierzchnia	chromowane
nieiskrzący	nie
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne