

PHOTONIC
you will see

Lampa pierścieniowa High-Power ze sterowaniem segmentowym, Ø lampy pierścieniowej: 66 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	492225 66
GTIN	
Klasa artykułu	49K

Opis

Wykonanie:

Lampa pierścieniowa LED z kontrolerem ułatwiającym obsługę - nie jest potrzebna oddzielna jednostka sterownicza. Zapewnione jest ergonomiczne i intuicyjne sterowanie dla praworęcznych i leworęcznych. Możliwość ustawienia 2 odległości roboczych (45-130 mm i 80-300 mm). Równomierne oświetlenie. Możliwość indywidualnego sterowania segmentami. Funkcja pamięci uprzywilejowanych ustawień. Możliwość stosowania w środowisku ESD.

Zalety:

- **możliwość ustawienia wielu odległości roboczych**
- **bez oddzielnej jednostki sterowniczej**
- **elastyczne i inteligentne sterowanie segmentami**

w dostawie::

Z adapterem Ø 66 mm na 58 mm, uniwersalnym zasilaczem (100-240 V), kluczem trzpieniowym 6-kątnym.

Wyp. dodatkowe:

Dyfuzor, filtr polaryzacyjny, adapter do obiektywów

Ø lampy pierścieniowej: 66 mm

Długość lampy pierścieniowej: 107 mm

wysokość lampy pierścieniowej: 31 mm

Szerokość lampy pierścieniowej: 128 mm

Opis techniczny

wysokość lampy pierścieniowej	31 mm
Ø lampy pierścieniowej	66 mm
Długość lampy pierścieniowej	107 mm
Szerokość lampy pierścieniowej	128 mm
ze sterownikiem	zintegrowane
możliwe sterowanie segmentowe	tak