

Garant**Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, zestaw 4-elementowy do pierścieni wewnętrznych, liczba szczypiec: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	700137 4
GTIN	4045197553522
Klasa artykułu	71A

Opis**Wykonanie:**

Uchwyty i przeguby kute, końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione; wprasowane w korpus szczypiec. Szczypce czarne, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zaleta:

Zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Norma:

DIN 5256 D – für Innensicherungsringe.

w dostawie::

Po 1 szczypcach do pierścieni osadczych nr 719770, rozm. J11; J21; J31; J41.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny kątowy do wewnętrznych pierścieni osadczych o Ø: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Ø końcówek: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

długość całkowita maksymalna: 130; 170; 210; 305 mm

Opis techniczny

Ø końcówek	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
------------	-------------------------

długość całkowita maksymalna	130; 170; 210; 305 mm
liczba szczypiec	4
do wewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny kątowy
norma	DIN 5256 D
Rodzaj produktu	Szczypce do pierścieni osadczych,

Akcesoria

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J11	719770 J11
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J21	719770 J21
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J41	719770 J41
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J31	719770 J31