

**HOLEX®****Klucze trzpieniowe, 6-kątne fosforanowane, 6 - kątne: 19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626038 19
GTIN	4045197921451
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

Powierzchnia fosforanowana.

kątowy uchwyt wg DIN 911 / DIN ISO 2936, stal chromowo-wanadowa, powierzchnie czołowe płaskie, krawędzie fazowane. Powierzchnia niklowana.

długość ramion: 199×89 mm

**Opis techniczny**

długość ramion	199×89 mm
sześciokąt	19 mm
powierzchnia	powłoka manganowo-fosforanowa
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny