

HOLEX®**Klucze trzpieniowe, 6-kątne fosforanowane, 6 - kątne: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626038 32
GTIN	4045197921499
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnia fosforanowana.

kątowy uchwyt wg DIN 911 / DIN ISO 2936, stal chromowo-wanadowa, powierzchnie czołowe płaskie, krawędzie fazowane. Powierzchnia niklowana.

długość ramion: 347×157 mm

Opis techniczny

sześciokąt	32 mm
powierzchnia	powłoka manganowo-fosforanowa
długość ramion	347×157 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny