

**HOLEX®****Klucze trzpieniowe, 6-kątne fosforanowane, 6 - kątne: 14 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 626038 14     |
| GTIN             | 4045197921437 |
| Klasa artykułu   | 62C           |

**Opis****Wykonanie:**

Powierzchnia fosforanowana.

kątowy uchwyt wg DIN 911 / DIN ISO 2936, stal chromowo-wanadowa, powierzchnie czołowe płaskie, krawędzie fazowane. Powierzchnia niklowana.

długość ramion: 154×70 mm

**Opis techniczny**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| długość ramion                        | 154×70 mm                     |
| sześciokąt                            | 14 mm                         |
| powierzchnia                          | powłoka manganowo-fosforanowa |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny               |