

**HOLEX®****Klucze trzpieniowe, 6-kątne fosforanowane, 6 - kątne: 24 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626038 24
GTIN	4045197921475
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

Powierzchnia fosforanowana.

kątowy uchwyt wg DIN 911 / DIN ISO 2936, stal chromowo-wanadowa, powierzchnie czołowe płaskie, krawędzie fazowane. Powierzchnia niklowana.

długość ramion: 248×114 mm

**Opis techniczny**

powierzchnia	powłoka manganowo-fosforanowa
długość ramion	248×114 mm
sześciokąt	24 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny