

HOLEX®**Klucze trzpieniowe, 6-kątne fosforanowane, 6 - kątne: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626038 27
GTIN	4045197921482
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnia fosforanowana.

kątowy uchwyt wg DIN 911 / DIN ISO 2936, stal chromowo-wanadowa, powierzchnie czołowe płaskie, krawędzie fazowane. Powierzchnia niklowana.

długość ramion: 277×127 mm

Opis techniczny

sześciokąt	27 mm
powierzchnia	powłoka manganowo-fosforanowa
długość ramion	277×127 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny