

**Kombinerki chromowane z 2-komponentowymi nasadkami, długość całkowita: 160 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	700940 160
GTIN	4045197416957
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Szczęki chwytne ząbkowane. ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.
do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2 mm
do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing : 31 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	2 mm
długość całkowita	160 mm
do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing	31 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	ergonomicznie optymalne nasadki z chwytliwą powierzchnią Santoprene®
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	chromowane

nieiskrzący

nie