

Garant**Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, zestaw 4-elementowy do pierścieni zewn., liczba szczypiec: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	700142 4
GTIN	4045197524867
Klasa artykułu	71A

Opis**Wykonanie:**

Uchwyty i przeguby kute, końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione; wprasowane w korpus szczypiec. Szczypce czarne, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Przegub ze **sprężyną rozwierającą**.

Zalety:

Zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie wyższa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Norma:

DIN 5254 A – für Außensicherungsringe.

w dostawie::

Po 1 szczypcach do pierścieni osadczych nr 719870, rozm. A0; A1; A2; A3.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny prosty do zewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing : 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

\varnothing końcówek: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

długość całkowita maksymalna: 140; 140; 185; 230 mm

Opis techniczny

liczba szczypiec	4
Ø końcówek	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
długość całkowita maksymalna	140; 140; 185; 230 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny prosty
norma	DIN 5254 A
Rodzaj produktu	Szczypce do pierścieni osadczych,

Akcesoria

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ A3	719870 A3
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ A1	719870 A1
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ A0	719870 A0
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ A2	719870 A2