

**Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. fosforanowane, Liczba wkrętaków: 9****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 627327 9 |
| GTIN | 4045197922175 |
| Klasa artykułu | 62C |

Opis**Wykonanie:**

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.
stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powłoka z fosforanu manganu.

Zawartość:

Po 1 kluczu nr 627325: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| liczba wkrętaków | 9 |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9 | 627255 9 |
| Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, fosforanowane 6-kątne 3 mm | 627325 3 |
| Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, fosforanowane 6-kątne 2,5 mm | 627325 2,5 |
| Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, fosforanowane 6-kątne 5 mm | 627325 5 |
| Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, fosforanowane 6-kątne 6 mm | 627325 6 |
| Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, fosforanowane 6-kątne 10 mm | 627325 10 |
| Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, fosforanowane 6-kątne 2 mm | 627325 2 |
| Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, fosforanowane 6-kątne 4 mm | 627325 4 |
| Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, fosforanowane 6-kątne 8 mm | 627325 8 |
| Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, fosforanowane 6-kątne 1,5 mm | 627325 1,5 |