

**Garant**

**Szczypce masywne, chromowane, z 2-komponentowymi nasadkami, długość całkowita: 200mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	700340 200
GTIN	4045197416933
Klasa artykułu	71B

**Opis****Wykonanie:**

Wydajne cięcie przy niskim nakładzie siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego.

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału z przyczepną powłoką **Haptoprene**.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiał:**

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

**Opis techniczny**

do cięcia twardego drutu do Ø	2,8 mm
długość całkowita	200 mm
do cięcia drutu fortepianowego do Ø	2,2 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa

powierzchnia	chromowane
nieiskrzący	nie
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne