

**Bity do wkrętów płaskich, 1/4 cala, długość 25 mm, szerokość ostrza: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	675250 3
GTIN	4013288148971
Klasa artykułu	63H

Opis**Wykonanie:**

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

Wersja standardowa, **ciągliwo-twarda**.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem wg DIN 3127 lub DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, **ciągliwo-twardy**.

grubość ostrza: 0,5 mm

długość całkowita: 25 mm

Opis techniczny

grubość ostrza	0,5 mm
długość całkowita	25 mm
szerokość ostrza	3 mm
grot 6-kątny do bitów	E 6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski

Aksesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, czworokąt 1/4;
3/8 cala 48-elem.

630006