



Grzechotki wtykowe przełączalne z wypychaczem QuickRelease, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 2-1/2 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657590 2-1/2
GTIN	4018754139637
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

końcówka z grzechotką przełączalną, z wypychaczem.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

szerokość b: 41 mm

wysokość h: 22,3 mm

obciążenie ciągłe: 200 Nm
wymiar S: 38,5 mm
liczba zębów: 36
chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

Opis techniczny

chwyt trzpieniowy	14×18 mm
obciążenie ciągłe	200 Nm
wysokość h	22,3 mm
szerokość b	41 mm
liczba zębów	36
Seria	725QR / 20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
wymiar S	38,5 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
grzechotka przełączalna	tak
grzechotka z wypychaczem	tak
Rodzaj produktu	Zapadka