

HOLEX
**Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych, 4-elementowy do pierścieni zewn.,
liczba szczypiec: 4**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	700145 4
GTIN	4045197492746
Klasa artykułu	72A

Opis
Wykonanie:

Odkuwane matrycowo, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN 5254 A – gerade Backen, für Außensicherungsringe.

w dostawie::

Po 1 szczypcach do pierścieni osadczych nr 719905, rozm. A0; A1; A2; A3.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny prosty
do zewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing : 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

\varnothing końcówek: 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm

długość całkowita maksymalna: 135; 135; 180; 225 mm

Opis techniczny

liczba szczypiec	4
\varnothing końcówek	0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

długość całkowita maksymalna	135; 135; 180; 225 mm
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny prosty
norma	DIN 5254 A
Rodzaj produktu	Szczypce do pierścieni osadczych,

Akcesoria

Szczypce do pierścieni osadczych, Typ A2	719905 A2
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ A3	719905 A3
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ A0	719905 A0
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ A1	719905 A1