



Grzechotki wtykowe smukłe, z zagłębionym przełącznikiem, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 2-1/2 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657640 2-1/2
GTIN	4000896179701
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

grzechotka wtyk. o smukłej konstrukcji, z zagłęb. wyłącznikiem.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22x28 mm dostępne na zamówienie.

materiał: Stal chromowo-wanadowa

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

szerokość b: 40 mm

wysokość h: 14,3 mm

obciążenie ciągłe: 320 Nm
wymiar S: 36 mm
liczba zębów: 40
chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

Opis techniczny

szerokość b	40 mm
obciążenie ciągłe	320 Nm
wysokość h	14,3 mm
chwyt trzpieniowy	14×18 mm
liczba zębów	40
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
wymiar S	36 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Stal chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu	Zapadka