



Grzechotki wtykowe przełączalne, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1-3/8 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657600 1-3/8
GTIN	4018754034512
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

grzechotka wtykowa przełączalna.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.

narzędzie wymienne: Kończówki wymienne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

szerokość b: 33 mm

wysokość h: 24 mm

obciążenie ciągłe: 80 Nm
wymiar S: 17,5 mm
liczba zębów: 60
chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

Opis techniczny

chwyt trzpieniowy	9×12 mm
wysokość h	24 mm
szerokość b	33 mm
obciążenie ciągłe	80 Nm
liczba zębów	60
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
wymiar S	17,5 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
grzechotka przełączalna	tak
grzechotka z wypychaczem	nie
Rodzaj produktu	Zapadka