



## Bezdrzutowe młotki z obuchem nylonowym, Trzonek SUPERGLAS, Ø obucha: 35 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	754800 35
GTIN	7610733087099
Klasa artykułu	73B

### Opis

#### Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z trzpieniem i kołnierzem do mocowania obuchów. Obuchy wymienne z nylonu odpornego na ścieranie (o średniej twardości). **Tłumienie odrzutu** dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie, które podczas uderzenia przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

z prawie niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego SUPERGLAS, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego.

#### Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

#### Część zamienna:

Wkładki zamienne zob. nr 754720, 754730 i 754740.

długość bijaka z obuchami: 105 mm

długość trzonka: 295 mm

długość całkowita: 330 mm

masa: 0,597 kg

### Opis techniczny

masa	0,597 kg
długość trzonka	295 mm
Materiał trzonka	Włókno szklane
długość całkowita	330 mm

materiał obudowy	stal
Ø obucha	35 mm
długość bijaka z obuchami	105 mm
Seria	PB 303
materiał wkładki	Nylon, biały
bezodrzutowe	tak

## Akcesoria

Wymienne obuchy z nylonu, szt. płaskie Ø obucha 35 mm	754720 35
Wymienne obuchy z nylonu, szt. baryłkowe Ø obucha 35 mm	754730 35