


**Bezdrzutowe młotki, trzonek hikorowy, Ø obucha: 40 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	755100 40
GTIN	4030618301615
Klasa artykułu	73W

**Opis**
**Wykonanie:**

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkomumieszczonym w korpusie.

trzonek hikorowy, gatunek 1a.

**Zastosowanie:**

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

**Część zamienna:**

Zapasy obuch z nylonu, zob.: nr 754910 zapasowy trzonek z drewna hikorowego nr 755140.

certyfiat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 115 mm

długość całkowita: 360 mm

masa: 0,715 kg

**Opis techniczny**

Materiał trzonka	Drewno hikorowy
długość bijaka z obuchami	115 mm
długość całkowita	360 mm
Ø obucha	40 mm
materiał obudowy	Rura stalowa
masa	0,715 kg
Seria	SUPERCRAFT®
certyfiat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid

materiał wkładki	Nylon, biały, twardy
zabezpieczenie trzonka obudowy	Klin aluminiowy i kołek zabezpieczający
powierzchnia	Pokryte lakierem proszkowym
bezodrzutowe	tak

## Akcesoria

Trzonki hikorowe zamienne do Ø główki 40+50 mm	755140 40+50
Wkładki nylonowe Ø obucha 40 mm	754910 40