

HALDER**Młotki uniwersalne, Ø obucha: 30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	754880 30
GTIN	4030618303039
Klasa artykułu	73W

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalne **młotki ślusarskie z miękkim bijakiem**. Bijak z wysokogatunkowej stali z wymiennymi wkładkami z odpornego na ścieranie nylonu. Trzonek z rury stalowej z odpornym na działanie oleju gumowym uchwytem.

Część zamienna:

wkładka nylonowa nr 754910, wielk. 30.

długość główki L₁: 104 mm

długość całkowita: 290 mm

masa: 0,6 kg

Opis techniczny

długość całkowita	290 mm
materiał obudowy	Stal do ulepszania cieplnego, hartowana indukcyjnie
Ø obucha	30 mm
Materiał trzonka	Rura stalowa
masa	0,6 kg
długość główki L ₁	104 mm
Seria	FERROPLEX®
materiał wkładki	Nylon, biały, twardy (jednostronnie)
bezodrzutowe	nie

Aksesoria

Wkładki nylonowe Ø obucha 30 mm

754910 30