

HALDER**Bezdrzutowe młotki, trzonek stalowy, Ø obucha: 35 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	754900 35
GTIN	4030618301691
Klasa artykułu	73W

Opis**Wykonanie:**

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu.

Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkom umieszcz. w korpusie.

trzonek z rury stalowej z odpornym na działanie oleju gumowym uchwytem.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Zapasowe obuchy z nylonu, zob. nr 754910.

certyfikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 110 mm

długość całkowita: 295 mm

masa: 0,69 kg

Opis techniczny

długość bijaka z obuchami	110 mm
długość całkowita	295 mm
materiał obudowy	Rura stalowa
masa	0,69 kg
Materiał trzonka	Rura stalowa
Ø obucha	35 mm

certyfiikat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
Seria	SUPERCRAFT®
materiał wkładki	Nylon, biały, twardy
powierzchnia	Pokryte lakierem proszkowym
bezodrzutowe	tak

Akcesoria

Wkładki nylonowe Ø obucha 35 mm	754910 35
---------------------------------	-----------