



## Bezdrzutowe młotki z obuchem nylonowym, Trzonek SUPERGLAS, Ø obucha: 50 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	754800 50
GTIN	7610733087112
Klasa artykułu	73B

### Opis

#### Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z trzpieniem i kołnierzem do mocowania obuchów. Obuchy wymienne z nylonu odpornego na ścieranie (o średniej twardości). **Tłumienie odrzutu** dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie, które podczas uderzenia przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

z prawie niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego SUPERGLAS, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego.

#### Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

#### Część zamienna:

Wkładki zamienne zob. nr 754720, 754730 i 754740.

długość bijaka z obuchami: 110 mm

długość trzonka: 335 mm

długość całkowita: 385 mm

masa: 1,14 kg

### Opis techniczny

materiał obudowy	stal
długość bijaka z obuchami	110 mm
Materiał trzonka	Włókno szklane
długość całkowita	385 mm

długość trzonka	335 mm
Ø obucha	50 mm
masa	1,14 kg
Seria	PB 303
materiał wkładki	Nylon, biały
bezodrzutowe	tak

## Akcesoria

Wymienne obuchy z nylonu, szt. płaskie Ø obucha 50 mm	754720 50
Wymienne obuchy z nylonu, szt. baryłkowe Ø obucha 50 mm	754730 50