

ejendals

Para rękawic Tegera® 8800 Infinity, Rozmiar rękawic: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094364 7
GTIN	7340118318493
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 8800 Infinity. Wyjątkowo lekkie rękawice precyzyjne z powłoką nitylową PU nadające się do obszarów roboczych suchych i lekko wilgotnych.

Rękawice wielofunkcyjne nowej serii Infinity **dające doskonale wycucie w rękach** i dobrą przyczepność. Wnętrze dłoni odporne na oleje i tłuszcze. Odporne na **ciepło kontaktowe do 100°C**.

Norma:

EN 407

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 388:2016: 4121X

EN 407: X1XXXX

materiał podłoża: Nylon Spandex

powłoka: Nitril, poliuretan

zakres zastosowania: Precyzja

kolor: czarno-żółte

Opis techniczny

Seria	Tegera®
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
wielkość opakowania	6
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	Nylon Spandex
powłoka	Nitryl, poliuretan
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarno-żółte