

**Precision Bit®**, sześciokątny, 1/4 cala, sześciokąt: 1,5 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	675290 1,5
GTIN	7610733211371
Klasa artykułu	63E

Opis**Wykonanie:**

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

bardzo duża elastyczność i odporność na obciążenia dynamiczne, przy dużej twardości i trwałości. Bardzo precyzyjne końcówki zapewniają właściwe osadzenie we wkręcie i „Anti-Cam-Out”. Powłoka nanotechnologiczna stanowi jednocześnie **oznaczenie barwne** i atrakcyjną **ochronę antykorozyjną**.

Zastosowanie:

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym DIN 7426 lub DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, **ciągliwo-twardy**.
długość całkowita: 25 mm

Opis techniczny

sześciokąt	1,5 mm
długość całkowita	25 mm
grot 6-kątny do bitów	C6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny

