

HALDER**Bezdrzutowe młotki, trzonek hikorowy, Ø obucha: 60 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	755100 60
GTIN	4030618301646
Klasa artykułu	73W

Opis**Wykonanie:**

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkomumieszczonym w korpusie.

trzonek hikorowy, gatunek 1a.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Zapasy obuch z nylonu, zob.: nr 754910 zapasowy trzonek z drewna hikorowego nr 755140.

certyfikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 145 mm

długość całkowita: 370 mm

masa: 1,7 kg

Opis techniczny

długość bijaka z obuchami	145 mm
Ø obucha	60 mm
długość całkowita	370 mm
materiał obudowy	Rura stalowa
masa	1,7 kg
Materiał trzonka	Drewno hikory
Seria	SUPERCRAFT®
certyfikat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid

materiał wkładki	Nylon, biały, twardy
zabezpieczenie trzonka obudowy	Klin aluminiowy i kołek zabezpieczający
powierzchnia	Pokryte lakierem proszkowym
bezodrzutowe	tak

Akcesoria

Wkładki nylonowe Ø obucha 60 mm	754910 60
Trzonki hikorowe zamienne do Ø główki 60+70 mm	755140 60+70