

Garant**Adaptery do szybkiej wymiany ER25, d=42,5, Ø zaciskania: 12mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	319285 12
GTIN	4045197922809
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:**System szybkiej wymiany wytaczaków.**

Szybkowymienny adapter przykręcany nakrętką mocującą z gwintem zewnętrznym w cylindrycznej tulei mocującej lub w uchwycie VDI do adaptacji bezpośredniej.

Zastosowanie:

Do obróbki wewnętrznej wytaczakami.

Pasuje do:

Wytaczaki z 1, 2 albo 3 powierzchniami mocującymi.

w dostawie::

Korki gwintowane do otworów kanalików chłodzenia, zaślepka.

wskazówka:

Wstępne ustawianie np. za pośrednictwem GARANT nr 354760 VG1 lub 355010 VGBASIC z redukcją nr 354773 (tuleja nr 313291 rozm. 25 z redukcją dodatkową nr 319426; 319428 w rozm. 40/32).

Opis techniczny

Atrybut nazwy produktu	d=42,5
Rodzaj produktu	Adapter szybkowymienny

