

**Garant****Uchwyty VDI, Tulejki zaciskowe ER: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319292 25
GTIN	4045197922915
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Adaptory szybkowymienne nr 319285; 319286; 319289 są wkręcane bezpośrednio w uchwyt. Najstabilniejszy układ z minimalnym wysięgiem.

**Zastosowanie:**

Do obróbki wewnętrznej wytaczakami.

**Norma:**

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

**w dostawie::**

Z nakrętką mocującą z gwintem zewnętrznym.

**wskazówka:**

Możliwe jest również bezpośrednio mocowanie tulejek zaciskowych ER.

Wstępne ustawianie np. za pośrednictwem GARANT nr 354760 rozm. VG1 z redukcją nr 354773 (tuleja nr 313291 rozm. 25 z redukcją dodatkową nr 319426; 319428 w rozm. 40/32).

Ø zewn. d<sub>1</sub>: 30 mm

Ø uchwytu podstawowego d<sub>2</sub>: 52 mm

Ø zewn. d<sub>3</sub>: 68 mm

l<sub>2</sub> z wymiennym adapterem: 64,5 mm

l<sub>2</sub> z tulejką zaciskową ER: 36 mm

x z wymiennym adapterem: 116 mm

**Opis techniczny**

Ø zewn. d <sub>3</sub>	68 mm
Ø zewn. d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>2</sub> z tulejką zaciskową ER	36 mm
l <sub>2</sub> z wymiennym adapterem	64,5 mm
x z wymiennym adapterem	116 mm
x z tulejką zaciskową ER	87 mm
Ø uchwyty podstawowego d <sub>2</sub>	52 mm
gwint M	M32×1,5
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI