



Precision Bit® do wkrętów płaskich, 1/4 cala, długość 25 mm, szerokość ostrza: 5,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	675300 5,5
GTIN	7610733211586
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

bardzo duża elastyczność i odporność na obciążenia dynamiczne, przy dużej twardości i trwałości. Bardzo precyzyjne końcówki zapewniają właściwe osadzenie we wkręcie i „Anti-Cam-Out”. Powłoka nanotechnologiczna stanowi jednocześnie **oznaczenie barwne** i atrakcyjną **ochronę antykorozyjną**.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem wg DIN 3127 lub DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Materiał:

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.

grubość ostrza: 0,8 mm

długość całkowita: 25 mm

Opis techniczny

długość całkowita	25 mm
szerokość ostrza	5,5 mm
grubość ostrza	0,8 mm
grot 6-kątny do bitów	C 6,3

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętak płaski

Akcesoria

Zestaw bitów Precision Bits®, 11-elementowy

675635

Zestaw bitów Precision Bits®, 11-elementowy

675630