

**Bezodrzutowe młotki, trzonek stalowy, Ø obucha: 50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	754900 50
GTIN	4030618301721
Klasa artykułu	73W

Opis**Wykonanie:**

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu.

Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkom umieszcz. w korpusie.
trzonek z rury stalowej z odpornym na działanie oleju gumowym uchwytem.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Zapasowe obuchy z nylonu, zob. nr 754910.

certyfikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 120 mm

długość całkowita: 310 mm

masa: 1,15 kg

Opis techniczny

masa	1,15 kg
materiał obudowy	Rura stalowa
długość całkowita	310 mm
Ø obucha	50 mm
Materiał trzonka	Rura stalowa
długość bijaka z obuchami	120 mm

Seria	SUPERCRAFT®
certyfiat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
materiał wkładki	Nylon, biały, twardy
powierzchnia	Pokryte lakierem proszkowym
bezodrzutowe	tak

Akcesoria

Wkładki nylonowe Ø obucha 50 mm	754910 50
---------------------------------	-----------