

HOLEX®**Kombinerki niepowlekane, długość całkowita: 160 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	701520 160
GTIN	4045197282583
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Szczęki chwytne ząbkowane. ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.
do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2 mm
do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing : 31 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	2 mm
długość całkowita	160 mm
do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing	31 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	gładka
nieiskrzący	nie

