


Bezdrzutowe młotki, trzonek hikorowy, Ø obucha: 70 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	755100 70
GTIN	4030618301653
Klasa artykułu	73W

Opis
Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkomumieszczonym w korpusie.

trzonek hikorowy, gatunek 1a.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Zapasy obuch z nylonu, zob.: nr 754910 zapasowy trzonek z drewna hikorowego nr 755140.

certyfikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 150 mm

długość całkowita: 370 mm

masa: 2,215 kg

Opis techniczny

długość bijaka z obuchami	150 mm
materiał obudowy	Rura stalowa
masa	2,215 kg
Materiał trzonka	Drewno hikorowy
długość całkowita	370 mm
Ø obucha	70 mm
certyfikat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
Seria	SUPERCRAFT®

materiał wkładki	Nylon, biały, twardy
zabezpieczenie trzonka obudowy	Klin aluminiowy i kołek zabezpieczający
powierzchnia	Pokryte lakierem proszkowym
bezodrzutowe	tak

Akcesoria

Trzonki hikorowe zamienne do Ø główki 60+70 mm	755140 60+70
Wkładki nylonowe Ø obucha 70 mm	754910 70