

**HOLEX®****Kombinerki niepowlekane, długość całkowita: 180 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	701520 180
GTIN	4045197282590
Klasa artykułu	72B

**Opis****Wykonanie:**

Szczęki chwytne ząbkowane. ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).  
Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiał:**

Specjalna stal narzędziowa.  
do cięcia twardego drutu do  $\varnothing$ : 2,2 mm  
do cięcia średnio twardego drutu do  $\varnothing$ : 3,4 mm

**Opis techniczny**

do cięcia twardego drutu do $\varnothing$	2,2 mm
długość całkowita	180 mm
do cięcia średnio twardego drutu do $\varnothing$	3,4 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	gładka
nieiskrzący	nie

