



## Wachlarzowe ściernice z widocznym obszarem obróbki, SLTR Control, (ZA), do obróbki stali i INOX, Ø 125 mm, Ziarnistość: 80



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	565446 80
GTIN	4027497579402
Klasa artykułu	53L

### Opis

#### Wykonanie:

Szybka dla spawaczy z **połem wizyjnym**, które umożliwi dokładny widok na obrabiany element. Bardzo duża grubość okładziny i wysoka wytrzymałość.

#### Zastosowanie:

Idealne do obróbki wykończeniowej.

### Opis techniczny

ziarnistość	80
Ø tarczy	125 mm
opis kształtu	ukośne z występem z lameli
Ø otworu	22,23 mm
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
widoczność miejsca szlifowania	tak
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ścierne wachlarzowe

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		