



Wachlarzowe ściernice z widocznym obszarem obróbki, SLTR Control, (ZA), do obróbki stali i INOX, Ø 125 mm, Ziarnistość: 60



Dane zamówienia

Numer katalogowy	565446 60
GTIN	4027497579396
Klasa artykułu	53L

Opis

Wykonanie:

Szybka dla spawaczy z **połem wizyjnym**, które umożliwi dokładny widok na obrabiany element. Bardzo duża grubość okładziny i wysoka wytrzymałość.

Zastosowanie:

Idealne do obróbki wykończeniowej.

Opis techniczny

Ø tarczy	125 mm
ziarnistość	60
Ø otworu	22,23 mm
opis kształtu	ukośne z występnym z lameli
Materiały ściernicze	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
widoczność miejsca szlifowania	tak
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ścierne wachlarzowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		