

HALDER**Bezdrzutowe młotki, trzonek stalowy, Ø obucha: 60mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	754900 60
GTIN	4030618301738
Klasa artykułu	73W

Opis**Wykonanie:**

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu.

Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkom umieszcz. w korpusie.

trzonek z rury stalowej z odpornym na działanie oleju gumowym uchwytem.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Zapasowe wkładki z nylonu, zob. nr 754910.

Opis techniczny

materiał obudowy	Rura stalowa
długość całkowita	325 mm
długość bijaka z obuchami	145 mm
masa	1,75 kg
Materiał trzonka	Rura stalowa
Ø obucha	60 mm
Seria	SUPERCRAFT®
materiał wkładki	Nylon, biały, twardy
oznaczenie producenta	SUPERCRAFT

powierzchnia	Pokryte lakierem proszkowym
bezdrutowe	tak
Rodzaj produktu	Młotek

Akcesoria

Wkładki nylonowe Ø obucha 60 mm	754910 60
---------------------------------	-----------