

HOLEX®**Kombinerki niepowlekane, długość całkowita: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	701520 200
GTIN	4045197283504
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Szczęki chwytne ząbkowane. ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.
do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,5 mm
do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing : 3,8 mm

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,5 mm
do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing	3,8 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	gładka
nieiskrzący	nie

