

**Kombinerki masywne ergo[®], długość całkowita: 160 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	701640 160
GTIN	7314150101863
Klasa artykułu	730

Opis**Wykonanie:**

Stal chromowo-wanadowa, główka i przegub chromowane. Smukłe, zaokrąglone i ząbkowane szczęki. Uchwyty z grubościennymi nasadkami i z możliwością wyłączenia **sprężyny rozwierającej**. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC), również do strun fortepianowych.

Norma:**DIN ISO 5746.**

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 1,8 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	2 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	1,8 mm
długość całkowita	160 mm
norma	DIN ISO 5746
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane
nieiskrzący	nie

