

HALDER**Bezdrzutowe przybitniki, Ø obucha (mm) / masa (kg): 80/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	755400 80/4
GTIN	4030618301851
Klasa artykułu	73W

Opis**Wykonanie:**

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkom umieszczonym w korpusie. Trzonek hikorowy, gatunek 1a.

Część zamienna:

Zapasowy obuch z nylonu, zob. nr 754910; zapasowy trzonek z drewna hikorowego nr 755140.

długość bijaka z obuchami: 200 mm

Ø robocza obuchów: 80 mm

długość trzonka: 800 mm

długość całkowita: 880 mm

masa: 4,41 kg

Opis techniczny

długość bijaka z obuchami	200 mm
Ø robocza obuchów	80 mm
Ø obucha	80 mm
Materiał trzonka	Drewno hikory
masa	4,41 kg
długość całkowita	880 mm
materiał obudowy	Stal
długość trzonka	800 mm
Seria	SUPERCRAFT®

materiał wkładki	Nylon, biały, twardy
oznaczenie producenta	SUPERCRAFT
bezodrzutowe	tak
Rodzaj produktu	Młotek

Akcesoria

Wkładki nylonowe Ø obucha 80 mm	754910 80
Hikorowe trzonki do młotków do Ø obucha 80 mm	755140 80