



Młotki gumowe czarne, Typ: B400



Dane zamówienia

Numer katalogowy	755500 B400
GTIN	4045197720764
Klasa artykułu	72D

Opis

Wykonanie:

Z ciągliwo-twardej, pochłaniającej energię i dobrze przenoszącej siłę mieszanki gumowej (90 Shore). Zużyte obuchy można wygładzać mechanicznie. Trzonek jesionowy. Jeden obuch płaski, drugi wypukły, beczkowaty.

Norma:

DIN 5128

wskazówka:

Trzonek zamienny nr 755600 rozm. A400.

długość główki L₁: 115 mm

Ø główki: 64 mm

długość trzonka: 340 mm

masa: 500 g

Opis techniczny

długość trzonka	340 mm
długość główki L ₁	115 mm
masa	500 g
Ø główki	64 mm

Akcesoria

Zapasowy trzonek Typ A400

755600 A400