



Bezdrzutowe młotki z obuchem nylonowym, Trzonek SUPERGLAS, Ø obucha: 27 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	754800 27
GTIN	7610733087075
Klasa artykułu	73B

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z trzpieniem i kołnierzem do mocowania obuchów. Obuchy wymienne z nylonu odpornego na ścieranie (o średniej twardości). **Tłumienie odrzutu** dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie, które podczas uderzenia przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

z prawie niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego SUPERGLAS, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładki zamienne zob. nr 754720, 754730 i 754740.

długość bijaka z obuchami: 90 mm

długość trzonka: 265 mm

długość całkowita: 290 mm

masa: 0,33 kg

Opis techniczny

długość całkowita	290 mm
masa	0,33 kg
Materiał trzonka	Włókno szklane
długość bijaka z obuchami	90 mm

Ø obucha	27 mm
długość trzonka	265 mm
materiał obudowy	stal
Seria	PB 303
materiał wkładki	Nylon, biały
bezodrzutowe	tak

Akcesoria

Wymienne obuchy z nylonu, szt. płaskie Ø obucha 27 mm	754720 27
Wymienne obuchy z nylonu, szt. baryłkowe Ø obucha 27 mm	754730 27