



## Kombinerki wanadowe, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 190 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	701800 190
GTIN	4003773040415
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Stal chromowo-wanadowa. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego. **Izolacja według DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Szczypce chromowane, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

#### Norma:

##### DIN ISO 5746

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia twardego drutu do  $\varnothing$ : 2,5 mm

do cięcia drutu fortepianowego do  $\varnothing$ : 2 mm

### Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do $\varnothing$	2 mm
do cięcia twardego drutu do $\varnothing$	2,5 mm
długość całkowita	190 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia

chromowane

nieiskrzący

nie