



Kombinerki masywne, odsadzone izolowane wg VDE, długość całkowita: 190mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	701950 190
GTIN	4007582007447
Klasa artykułu	76B

Opis

Wykonanie:

Wysoka wydajność cięcia przy użyciu niewielkiej siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego. Ramiona z grubościennymi nakładkami **do 1000 V, izolowane wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Odsadzone wykonanie zapewnia lepszą ergonomię i widoczność miejsca pracy.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do Ø	2 mm
długość całkowita	190 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2,5 mm
norma	DIN ISO 5743
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
materiał	Specjalna stal narzędziowa
nieiskrzący	nie
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne

