


Bezdrzutowe młotki, trzonek hikorowy, Ø obucha: 30 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	755100 30
GTIN	4030618301592
Klasa artykułu	73W

Opis
Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkomumieszczonym w korpusie.

trzonek hikorowy, gatunek 1a.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Zapasy obuch z nylonu, zob.: nr 754910 zapasowy trzonek z drewna hikorowego nr 755140.

certyfikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 110 mm

długość całkowita: 330 mm

masa: 0,46 kg

Opis techniczny

Ø obucha	30 mm
długość bijaka z obuchami	110 mm
masa	0,46 kg
materiał obudowy	Rura stalowa
Materiał trzonka	Drewno hikory
długość całkowita	330 mm
certyfikat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
Seria	SUPERCRAFT®

materiał wkładki	Nylon, biały, twardy
zabezpieczenie trzonka obudowy	Klin aluminiowy i kołek zabezpieczający
powierzchnia	Pokryte lakierem proszkowym
bezodrzutowe	tak

Akcesoria

Wkładki nylonowe Ø obucha 30 mm	754910 30
Trzonki hikorowe zamienne do Ø główki 30+35 mm	755140 30+35